

Produktinformation

CFH Feuerzeug 3er-Set, Gasfeuerzeug, elektronisch, nachfüllbar, mit Kindersicherung, EF484

Art-Nr.: 22-332 / GTIN: 4001845524849 / Marke: [CFH](#)



UVP 2,60 EUR

2,49 EUR / Stück

Grundpreis: 0,82 EUR / St

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

AUF LAGER • Lieferzeit ca. 2-5 Werktage

Mehr als 10 auf Lager



Produktinformation

Das CFH Feuerzeug ist aus robustem Kunststoff gefertigt und verfügt über eine Kindersicherung sowie eine einstellbare Flammengröße. Das Gasfeuerzeug zündet elektronisch und lässt sich einfach mit herkömmlichen Feuerzeuggas nachfüllen. Dank des halbtransparenten Gehäuses haben Sie den Füllstand immer im Blick. Die Lieferung erfolgt im praktischen Set mit drei bunt gemischten Farben.

Vorteile:

- . Einstellbare Flammengröße
- . TÜV-geprüft - mit Kindersicherung
- . Nachfüllbar und wiederverwendbar
- . Halbtransparentes Gehäuse
- . Praktisches 3er-Set

Technische Daten:

- . Material: Kunststoff, Metall
- . Farbe: gemischt (rot, grün, blau, schwarz)
- . Zündmechanismus: Elektronisch
- . Abmessungen: ca. 80 x 20 x 12 mm
- . Gewicht: ca. 20 g
- . Norm: ISO 9994:2018

Anwendungsbereiche:

- . Nachfüllbares und wiederverwendbares Gasfeuerzeug

Lieferumfang:

- . 1x CFH Gasfeuerzeug 3er-Set, elektronisch, nachfüllbar



Sicherheitshinweise:

Produktinformation

Warnung! Von Kindern fernhalten. Feuerzeug von Gesicht und Kleidung entfernt zünden. Enthält entzündbares Gas unter Druck. Nicht einer Erwärmung über 50°C oder längerer Sonneneinstrahlung aussetzen. Niemals einstecken oder ins Feuer legen. Vergewissern Sie sich nach Gebrauch, dass die Flamme vollständig erloschen ist. Lassen Sie das Feuerzeug nicht länger als 30 Sekunden brennen.

Hinweise für das Nachfüllen: Nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen nachfüllen. Zum Nachfüllen CFH Feuerzeuggas No. 52103 verwenden. Gasflasche mit dem Ventil nach unten senkrecht halten und in das Füllventil des Feuerzeugs drücken. Vor dem ersten Zünden einige Minuten warten, damit überschüssiges Gas verdunsten kann. Die Nachfüllzeit ist aus 2-6 Sekunden zu begrenzen.